



Lico 620 Kolorimeter až na päť stupníc farieb

Kat. číslo produktu: LMV187.99.20001

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Kolorimeter na meranie farieb transparentných tekutín s technológiou referenčného lúča. Merania až piatich stupníc farieb ISO/ASTM.

Farba v hodnotách Hazen/APHA/PtCo

Farebné číslo Gardner

Farebné jódové číslo

Farebné číslo Saybolt

Technické údaje

Bezpečnosté kontroly:	CE
Displej: LCD (podsvietený):	Barevná grafická dotyková obrazovka TFT WVGA
Dĺžka optickej dráhy:	10 - 50 mm
Farebné stupnice:	5
Fotometrická linearita:	≤ 1 % s neutrálnym sklom pri 546 nm
Fotometrická presnosť:	0,005 Abs při 0 - 0,5 Abs
Hmotnosť:	4,2 kg
Jazyky manuálu:	Angličtina, francouzština, němčina, italština
Jazyky užívateľského rozhrania:	Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, čeština, dánština, řečtina, polština, slovinština, slovenština, ruština, turečtina, čínština, japonština, korejština
Kalibrácia vlnovej dĺžky:	Automatická
Kompatibilita kyviet:	10mm hranatá kyveta na vzorek
Max. prevádzková vlhkosť:	80 %
Max. skladovacia vlhkosť:	80 %
Model:	Lico 620
Obsah balenia:	Prístroj, napájanie, tlačený základný návod na použitie, adaptér na 10 mm kyvety, kryt proti prachu
Optický systém:	0° / 180° lineární
Pamäť:	400 naměřených hodnot barvy
Podmienky skladovania:	-40 °C - 60 °C
Požiadavky na napájanie (Hz):	50/60 Hz

Požiadavky na napájanie (V):	100 - 240 V AC
Presnosť vlnovej vĺžky:	1,5 nm (rozsah vlnových dĺžok 380 – 720 nm)
Prevádzková teplota:	10 - 40 °C
Reprodukovateľnosť:	Transmittance $\pm 0,2$ %
Reprodukovateľnosť vlnovej dĺžky:	$\leq 0,1$ nm
Rozhranie:	2x USB typ A, 1x USB typ B, 1x Ethernet
Rozlíšenie displeja:	480 - 800 pixelů
Rozmery (V x Š x H):	151 mm x 350 mm x 255 mm
Sieťové spojenie:	110 V - 240 V
Standardní pozorovatel:	2°
Štandardný zdroj svetla:	C 2°
Stray radiant power ratio:	< 0,1 %T pri 340 nm s NaNO ₂
Typ displeja:	Barevná grafická
Užívateľské rozhranie:	Dotyková obrazovka, ext. USB klávesnice
Veľkosť displeja:	7 palcová
Vodeodolné?:	380 - 720 nm používané pro kolorimetrické výpočty
Výška paprsku:	10 mm
Záruka:	24 mesiacov
Zdroj svetla:	Halogenová žárovka s wolframovým vláknem

Obsah balenia

Prístroj, napájanie, tlačенý základný návod na použitie, adaptér na 10 mm kyvety, kryt proti prachu